

Komplet za priključak DADG-AK-G8-16-80

Broj artikla: 8152385

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Veličina | 16 |
| Hod | 80 mm |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Pogonski tlak | 1 ... 8 bar |
| Operating pressure | 14,5 ... 116 psi |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment | 1,5 Nm |
| Tightening torque tolerance | ± 10 % |
| Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 1 | 0,7 Nm |
| Težina proizvoda | 17,8 g |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Material adapter | Epoksidna smola |
| Material seals | NBR |
| Material screws | Obloženi čelik |