

Koračni motor EMMB-ST-57-M-SS

Broj dijela: 8156138

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-15 °C...40 °C
Napomena o temperaturi okoline	do 80°C sa smanjenjem vrijednosti -2%/°C
Maksimalna visina ugradnje	4000 m
Napomena o maksimalnoj visini ugradnje	od 1.000 m samo sa smanjenjem od -1,0% na svakih 100 m
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	0 - 90 % ne kondenzirajući
Odgovara normi	IEC 60034
Toplinska klasa prema EN 60034-1	B
Maksimalna temperatura namota	130 °C
Dimenzionalna klasa prema EN 60034-1	S1
Dizajn motora prema EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Položaj montaže	po želji
Klasa zaštite	IP20
Napomena o stupnju zaštite	IP40 za osovinu motora bez radijalne brtve vratila
Kod sučelja Motor Out	57 A
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridni utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Schema spajanja L10
Električni priključak 1, broj pinova / žica	14
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Nazivni radni napon DC	48 V

Svojstvo	Vrijednost
Broj parova polova	50
Motor za držanje momenta	1050 Nm
Nazivni moment	770 Nm
Vrhunski zakretni moment	1100 Nm
Ocjenjena brzina	1000 1/min
Maks. broj okretaja	2600 1/min
Maksimalna mehanička brzina	8000 1/min
Kut koraka pri punom koraku	1.8 deg
Tolerancija kuta koraka	±5 %
Nazivna snaga motora	81 W
Kontinuirana struja mirovanja	6100 A
Motor nazivne struje	5100 A
Vršna struja	8 A
Motorna konstanta	152 Nm/A
Faza konstantnog napona	13100 mV/min
Faza otpora namota	170 Ohm
Faza induktivnosti namota po pojedinačnoj fazi (nije ulančano)	500 mH
Induktivnost serije namota Ld (faza)	700 mH
Poprečna induktivnost namota Lq (faza)	500 mH
Električna vremenska konstanta	2900 ms
Toplinska vremenska konstanta	28 min
Toplinska otpornost	1600 K/W
Mjerna priрубnica	200 x 200 x 15 mm, čelik
Ukupni izlazni moment inercije	0.3 kgcm ²
Težina proizvoda	810 g
Dopušteno aksijalno opterećenje osovine	15 N
Dopušteno radijalno opterećenje osovine	75 N
Davač položaja rotora	Encoder absolut, single turn
Oznaka proizvođača davača položaja rotora	Festo iC-MHM
Apsolutno vidljivi okretaji koda položaja rotora	1
Sučelje davača položaja rotora	BiSS-C
Princip mjerenja koda položaja rotora	magnetski
Radni napon koda položaja rotora DC	5 V
Raspon radnog napona enkodera položaja rotora DC	4750 V...5250 V
Sinusni / kosinusni periodi koda položaja rotora po okretaju	2
Vrijednosti položaja enkodera položaja rotora po okretaju	65536
Rezolucija koda položaja rotora	16 bit
Mjerenje kuta točnosti sustava koda položaja rotora	-540 arcsec...540 arcsec
MTTF, podkomponenta	9666 godina, senzor položaja rotora