


Vodeća os EGC-120- -FA

Broj dijela: 558866

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	50 mm...8500 mm
Izvedbena veličina	120
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maksimalno ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	5 m/s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Trenuci područja 2. stupnja lx	4620000 mm ⁴
Trenuci područja 2. stupnja ly	5650000 mm ⁴
Maks. sila Fy	6890 N
Maks. sila Fz	6890 N
Maksimalni otpor pomaka bez opterećenja	15 N
Maks. moment Mx	144 Nm
Torzijski moment inercije It	2680000 mm ⁴
Pneumatska jedinica za zaključavanje priključka	M5
Profil materijala	Kovana aluminijska legura anodizirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal poklopca profila	ABS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura eloksirani
Vodič za materijal	Čelik
Vodilica materijala	Čelik
Klizač materijala	Kovana aluminijska legura anodizirana