


Regulator tlaka

MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-F1A-B

Broj artikla: 8167262

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	2
Serija	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani membranski regulacioni ventil
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Predočiva(e) jedinica(e)	MPa
Pokaz tlaka	s manometrom
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	1 ... 8 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Max. pressure hysteresis (MPa)	0,025 MPa
Maks. tlačna histereza	0,25 bar
Max. pressure hysteresis	3,625 psi
Normalni nazivni protok	350 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Klasa čistog prostora	ISO class 4
Temperatura ležaja	-5 ... 50 °C
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	36,1 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	QS-6
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material underneath cover	PA
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material spring	visokolegirani čelik
Material housing	PA ojačan
Material membrane	NBR
Material valve stem	Aluminijska legura za gnječenje NBR