


Kutija graničnih prekidača SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12

Broj dijela: 8182181

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Mjerna veličina	Položaj
Princip mjerenja	mehanički / električni
Područje detekcije	0 deg...90 deg
Temperatura okoline	-20 °C...70 °C
Uklonni izlaz	na temelju kontakta
Funkcija sklopnog elementa	Prekidač, jednopolni
Maks.preklopni izlazni napon DC	30 V
Max Izlazna struja DC	1000 mA
Maks. preklopni kapacitet DC	30 W
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Mikroprekidač - tip	Omron SS-5
Električni priključak	M12x1
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	8
Vijčani spoj kabela	M20x1,5
Dimenzije Š x D x V	143 mm x 85 mm x 128 mm 143 mm x 85 mm x 138 mm 143 mm x 85 mm x 158 mm 159 mm x 85 mm x 128 mm 159 mm x 85 mm x 138 mm

Svojstvo	Vrijednost
Priključna točka za pozicioner i indikator položaja odgovara standardu	VDI/VDE 3845 veličina AA 1 VDI/VDE 3845 veličina AA 2 VDI/VDE 3845 veličina AA 3
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	500 g
Boja kućišta	crno
Materijal za kućište	PA
Materijalne brtve	NBR
Materijalna osovina	PA
Materijalni vijci	Plemeniti čelik
Materijal nosača za montažu	PA
Materijal za uskočne prstenove	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal zaštitne kapice	PC
Prikaz uklopnog stanja	optički
Indikator položaja	žuta / crvena
Raspon podešavanja detekcije kuta	0 deg...90 deg
Temperatura skladištenja	-20 °C...50 °C
Klasa zaštite	IP66 IP67
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 1 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Snaga zamora	Test primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 1 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Stupanj onečišćenja	3