

Plastična savitljiva cijev PAN-MF-12X1,5-SW

Broj artikla: 570361

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	12 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	70 mm
Unutarnji promjer	9 mm
Min. radijus savijanja	50 mm
Odgovara normi	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,9 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 19 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 275,5 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Mineralno ulje
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-60 ... 100 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,051 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 12 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 65 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	Poliamid 12