



# pneumatikus szelep

## VL/O-3-1/4-NPT

Cikkszám: 10841

FESTO

a csatlakozók bekötése szerint alaphelyzetben nyitott vagy zárt.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 nyitott/zárt monostabil
Működtetés fajtája	pneumatikus
Méret	30.5 mm
Normál névleges átáramlás	800 l/min
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Konstrukciós felépítés	Tányéros ülék
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Névleges méret	7 mm
Raszter méret	32 mm
Lefúvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlési fajta	közvetlen
Vezérlő levegő ellátás	külső
Áramlási irány	reverzáló
Overlap	Underlap
Pilot pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
Vezérlőnyomás	1 ... 10 bar
Kapcsolási idő ki	26 ms
Kapcsolási idő be	7 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	230 g
Felfogási mód	kapocslécre átmenő furattal választható/egyéb
Csatlakozás légzőnyílás	M5
Vezérlő levegő csatlakozás: 110	1/8 NPT
12 vezérlő levegő csatlakozás	1/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 1	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás, 11	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 3	1/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás, 33	1/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium présöntvény