


fordító hajtómű

DSM-T-40-270-CC-A-B

Cikkszám: 1145112

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Csillapítási szög	16 deg
Az elfordítási szög beállítási tartománya	0 ... 240 deg
Fordítási szög	0 ... 240 deg
Csillapítás	CC: Lökéscsillapító mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Finomállítás	-3 deg
Működési mód	kettősműködésű
Konstrukciós felépítés	Szárnylapát
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	2 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.7 Hz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max. tengelyirányú erő	120 N
Max. sugárirányú erő	350 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 Nm
Megengedett tehetetlenségi nyomaték	0.11 kgm ²
Gyártmány súlya	3,970 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of drive shaft	Acél nikkelezett
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium ötvözet