


hárompontos megfogó

DHDS-32-A-NC

Cikkszám: 1259494

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löket megfogó pofánként	3.9 mm
Max.kicserélési pontosság	≤ 0.2 mm
Max.megfogó pofa szög játék, ax, ay	≤ 0.2 deg
Max.megfogó pofa játék, Sz	≤ 0.02 mm
Forgásszimmetrikus	≤ 0.2 mm
Ismétlési pontosság, megfogó	≤ 0.04 mm
Megfogó ujjak száma	3
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Megfogó funkció	3 pontos
Megfogó erő biztosítás	záráskor
Konstruktív felépítés	Kar kényszerpályán történő mozgás
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	4 ... 8 bar
Max.működési frekvencia, megfogó	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	55 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	47 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.82 kgcm ²
Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus	150 N
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus	9 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus	9 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus	9 Nm
Vezető elemek utánkenési időköze	10 Mio SP
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	150 g
Gyártmány súlya	281 g
Felfogási mód	belső menettel és illesztő csappal
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover cap	PA
Material housing	Hard anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes