


# Magnetni ventil

## VUVG-L10-T32C-MZT-M5-1P3

Broj artikla: 574352

FESTO

Ovaj tip prikladan je za vakuum.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrijednost   |
|--|--|
| Funkcija ventila                             | 2x3/2 zatvoren, monostabilan   |
| Način aktiviranja                            | električno   |
| Veličina ventila                             | 10 mm  |
| Normalni nazivni protok                      | 135 l/min  |
| Operating pressure MPa                       | -0,09 ... 1 MPa  |
| Pogonski tlak                                | -0,9 ... 10 bar  |
| Konstruktivna struktura                      | Klipni zasun   |
| Vrsta resetiranja                            | mehanička opruga   |
| Dozvola                                      | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)  |
| Mehanička zaštita                            | IP40<br>IP65<br>s utičnicom  |
| Nazivni promjer                              | 1,9 mm   |
| Funkcija odlaznog zraka                      | može se prigušiti  |
| Princip brtvljenja                           | mekano   |
| Položaj ugradnje                             | proizvoljno  |
| Ručno pomoćno aktiviranje                    | s uskakanjem<br>s dodirrom<br>pokriveno  |
| Vrsta upravljanja                            | predupravljano   |
| Opskrba zrakom upravljanja                   | eksterno   |
| Overlap                                      | Positive overlap   |
| Pilot pressure MPa                           | 0,2 ... 0,8 MPa  |
| Tlak upravljanja                             | 2 ... 8 bar  |
| Prikladnost za vakuum                        | da   |
| Vrijeme sklapanja isklj                      | 11 ms  |
| Vrijeme sklapanja uklj                       | 8 ms   |
| Trajanje uključenosti                        | 100 %  |
| Maks. pozitivni ispitni impuls kod 0 signala | 700 μs   |
| Maks. negativni ispitni impuls kod 1 signala | 900 μs   |
| Parametri svitka                             | 24 V DC: 1 W<br>24 V DC: :izlaz s malom strujom 0,3 W, izlaz s većom strujom 1,0 W |
| Dozvoljena kolebanja napona                  | +/- 10 %   |
| Pogonski medij                               | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                    |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja          | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)                                  |
| Otpornost na vibracije                       | Ispitivanje transporta sa stupnjem oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6       |
| Ograničenje temperature okoline i medija     | bez smanjenja struje držanja<br>-5 - 50 °C   |
| Udarna čvrstoća                              | Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27  |
| Klasa korozione otpornosti KBK               | 2 - umjerena otpornost na koroziju   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L  |

| Svojstvo                                   | Vrijednost   |
|--|--|
| Temperatura medija                         | -5 ... 60 °C   |
| Medij upravljanja                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Temperatura okoline                        | -5 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                           | 54 g   |
| Električni priključak                      | preko električne priključne ploče                          |
| Vrsta pričvršćenja                         | na priključnoj letvi<br>s prolaznim provrtom<br>po izboru: |
| Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14 | M3   |
| Pneumatski priključak 1                    | M5   |
| Pneumatski priključak 2                    | M5   |
| Pneumatski priključak 4                    | M5   |
| Pneumatski priključak 5                    | M5   |
| Materijal - napomena                       | RoHS sukladno  |
| Material seals                             | HNBR<br>NBR  |
| Material housing                           | Aluminijska legura za gnječenje                            |