


# Spojni vod NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9

Broj artikla: 575424

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                               | Vrijednost                           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Zasnovano na normi                                     | DIN 47100                            |
| Identifikacija kabela                                  | Bez držača natpisne oznake           |
| Učestalost priključivanja                              | 50                                   |
| Težina proizvoda                                       | 950 g                                |
| Električni spoj 1, funkcija                            | Strana Fieldbus uređaja              |
| Električni spoj 1, dizajn                              | uglast                               |
| Električni spoj 1, tip konektora                       | Utičnica                             |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz                      | Kutni                                |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja                | Sub-D                                |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica                    | 25                                   |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice                 | 25                                   |
| Električni spoj 1, tip ugradnje                        | 2 vijka 4-40 UNC                     |
| Električni spoj 2, funkcija                            | Strana upravljačke jedinice          |
| Električni spoj 2, tip konektora                       | Kabel                                |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja                | otvoreni kraj                        |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica                    | 25                                   |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice                 | 25                                   |
| Područje pogonskog napona DC                           | 0 ... 30 V                           |
| Strujna opteretivost kod 40°C                          | 2,6 A                                |
| Čvrstoća na udarno naprezanje                          | 2,4 kV                               |
| Zaštita od zamjene polova                              | da                                   |
| Duljina kabela                                         | 5 m                                  |
| Svojstvo vodiča                                        | Standard                             |
| Uvjeti ispitivanja kabela                              | Uvjeti ispitivanja na upit           |
| Radius savijanja, fiksna instalacija kabela            | ≥ 42 mm                              |
| Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela       | ≥ 126 mm                             |
| Navojni spoj kabela                                    | M20x1,5                              |
| Promjer kabela                                         | 10,2 mm                              |
| Odstupanje promjera kabela                             | ± 0,25 mm                            |
| Struktura kabela                                       | 25x0,34                              |
| Nazivni presjek vodiča                                 | 0,34 mm <sup>2</sup>                 |
| Krajevi žila                                           | Cut off bluntly                      |
| Mehanička zaštita                                      | IP65<br>IP67                         |
| Opaska o stupnju zaštite                               | u montiranom stanju                  |
| Temperatura okoline                                    | -35 ... 80 °C                        |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 80 °C                         |
| Temperatura ležaja                                     | -35 ... 80 °C                        |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)                    | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity)           | To UK RoHS instructions              |
| PWIS conformity                                        | VDMA24364-B2-L                       |
| Materijal - napomena                                   | RoHS sukladno                        |
| Stupanj onečišćenja                                    | 3                                    |
| Klasa korozione otpornosti KBK                         | 2 - umjerena otpornost na koroziju   |
| Material cable sheath                                  | PVC                                  |
| Boja, kabelski plašt                                   | sivo                                 |

| Svojstvo                    | Vrijednost          |
|-----------------------------|---------------------|
| Material housing            | PA66-GF30           |
| Boja, kućište               | crno                |
| Material screws             | Čelik               |
| Material seals              | NBR                 |
| Material electrical contact | Bronca<br>pozlačeno |
| Material insulation         | PVC                 |