

Patron QSPLLKG20-8

Cikkszám: 132863

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | Standard |
| Névleges szélesség | 4.8 mm |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon | O-gyűrű |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Kialakítás | L-alakú, hosszú |
| Kötegméret | 10 |
| Szerkezeti felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya | -13.775 psi...145 psi |
| Tengeri besorolás | lásd a tanúsítványt |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -5 °C...60 °C |
| Terméksúly | 11 g |
| Rögzítés módja | Rögzítőtű |
| 1. pneumatikus csatlakozás | Patron: 20 mm |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 8 mm külső Ø-jű tömlőhöz |
| Oldógyűrű színe | kék |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | Megerősített PA |
| Oldógyűrű alapanyaga | POM |
| Tömlőtömítés alapanyaga | NBR |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |