


# betét QSPLLKG14-8

Cikkszám: 132943

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték  |
|---|--|
| Méret   | Standard                                       |
| Névleges méret                                  | 4.7 mm   |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen        | O gyűrű  |
| Beépítési helyzet                               | tetszőleges                                    |
| Konstruktó                                      | L-shape, long                                  |
| Csomagolási egység                              | 10   |
| Konstruktós felépítés                           | Push-pull elv                                  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa                               |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | -0.95 ... 10 bar                               |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi                            |
| Maritime classification                         | see certificate                                |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez      | Olajozott üzemelés lehetséges                  |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - csekély korróziós károsodás                |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Környezeti hőmérséklet                          | -5 ... 60 °C                                   |
| Gyártmány súlya                                 | 8.1 g  |
| Felfogási mód                                   | Mounting pin                                   |
| Pneumatikus csatlakozás 1                       | 14 mm-es patron                                |
| Pneumatikus csatlakozás 2                       | 8 mm külső átmérőjű csőhöz                     |
| A kioldó gyűrű színe                            | kék  |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform                                   |
| Material housing                                | PA erősítésű                                   |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | erősen ötvözött acél, rozsdamentes             |