


# Prolazni navojni spoj NPQH-H-G18F-Q4-P10

Broj artikla: 578294

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost  |
|---|---|
| Veličina  | Standard  |
| Nazivni promjer                                 | 3 mm  |
| Dubina umetanja cijevi                          | 13 mm   |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno   |
| Oblik   | Bulkhead  |
| Veličina pakiranja                              | 10  |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 2 MPa  |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 20 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 290 psi   |
| Uputa za pogonski tlak                          | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C  |
| Mjesto izdavanja certifikata                    | NSF C0523185  |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Water (liquid, free of ice) |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon  |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 3 - visoka otpornost na koroziju  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Klasa čistog prostora                           | ISO class 4   |
| Sigurnost hrane                                 | Pogledajte izjavu o sukladnosti<br>NSF/ANSI 169                               |
| Temperatura okoline                             | 0 ... 150 °C  |
| Težina proizvoda                                | 24,6 g  |
| Vrsta pričvršćenja                              | External hexagon A/F 16   |
| Pneumatski priključak 1                         | Unutarnji navoj G1/8  |
| Pneumatski priključak 2                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm                                      |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno   |
| Material housing                                | Brass, chemically nickel-plated   |
| Guard ring material                             | PEI   |
| Material release ring                           | Brass, chemically nickel-plated   |
| Material nut                                    | Brass, chemically nickel-plated   |
| Material of tubing seal                         | FPM   |
| Material of tube retaining claw                 | visokolegirani čelik, nehrđajući  |
| Thrust ring material                            | PEI   |