

Villásfej CRSG-M10X1,25

Cikkszám: 13569

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M10x1,25
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szabvány alapján	DIN 71752 ISO 8140
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkellel, a vegyileg nikkellezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágneskercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	101.8 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csap alapanyaga	erősen ötvözött acél
Villa alapanyaga	erősen ötvözött acél
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvözött acél
Biztosító alapanyaga	erősen ötvözött acél