



fordító hajtómű

DSM-16-270-P1-HD-A-B

Cikkszám: 1369117

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Csillapítási szög	9 deg
Az elfordítási szög beállítási tartománya	0 ... 246 deg
Fordítási szög	0 ... 246 deg
Csillapítás	mindkét oldalon rugalmas csillapító gyűrűk/-lapok fix ütközővel
Beépítési helyzet	tetszőleges
Finomállítás	-6 deg
Működési mód	kettősműködésű
Konstrukciós felépítés	Szárnylapát
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Operating pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	3 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.5 Hz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max. tengelyirányú erő	290 N
Max. sugárirányú erő	300 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.5 Nm
Megengedett tehetetlenségi nyomaték	0.03 kgm ²
Gyártmány súlya	700 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of drive shaft	Acél nikkelezett
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium ötvözet