

léptető motor


EMMS-ST-57-S-SE-G2

Cikkszám: 1370475

★ Sztenderd termék program

hajtómű nélkül, fék nélkül.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	0 - 85 %
A következő szabványnak felel meg:	IEC 60034
Szigetelés védelmi osztály	B
Melegedési osztály EN 60034-1 szerint	B
Méretezési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Védettség	IP54
Elektromos csatlakoztatástechnika	Csatlakozó
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Engedély	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Névleges üzemi feszültség, DC	48 V
Motor tartási nyomatéka	0.8 Nm
Max.fordulatszám	2,720 1/min
Léptetési szög teljes lépésnél	1.8 deg
Léptető szög túrése	±5 %
Névleges áram, motor	5 A
Feszültség állandó, fázis	12 mVmin
Tekercs ellenállás, fázis	0.15 Ohm
Tekercs induktivitás, fázis	0.5 mH
Tehetlenségi nyomaték, rotor	0.29 kgcm ²
Teljes hajtómű tehetlenségi nyomaték	0.29 kgcm ²
Gyártmány súlya	970 g
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	10 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	52 N
Forgórész helyzetérzékelő	Növekményes enkóder
Forgó pozíció enkóder interfész	RS422 TTL AB csatorna + nullindex
Forgó pozíció enkóder mérési elv	optikai
Fék tartási nyomatéka	0.4 Nm