

# fogasszíjas hajtómű ELGA-TB-RF-120-

Cikkszám: 1371247

FESTO

görgős vezetéssel



Minta ábrázolás

## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

Jellemző	Érték
Hajtó tengely hatásos átmérője	52.52 mm
Munkalöklet	50 ... 7,400 mm
Méret	120
Fogasszíj osztás	5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Görgős vezetékek
Konstruktív felépítés	Elektromechanikus lineáris hajtómű fogasszíjjal
Motorfajta	Szervomotor
Max. gyorsulás	50 m/s <sup>2</sup>
Max.sebesség	10 m/s
Ismétlési pontosság	±0,08 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max. Fx előtoló erő	1,000 N
Előtolási állandó	165 mm/U
Kenési időköz, távolságtól függően	10,000 km
Material of profile	Anodised wrought aluminium alloy
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover tape	rozsdamentes acél szalag
Material drive cover	Anodised wrought aluminium alloy
Material of guide	Acél
Material pulleys	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material slide	Anodised wrought aluminium alloy
Material toothed belt clamping piece	Nemesacél öntvény
Material toothed belt	polikloroprén üvegszállal és nylon bevonattal Polyurethane with steel cord and nylon covering Polyurethane with steel cord