



Vertikalno-opkrbna ploča VMPA2-VSP-QS3/8

Broj artikla: 8029492

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	21 mm
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	90 g
Pneumatski priključak 1	QS-3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, opskrbna ploča	PA ojačan