

Distributer NEDY-

Broj dijela: 8032867

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odobrenje	RCM oznaka
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Vrsta distribucije	2 na 1
Prikaz pripravnosti za rad	LED zelena
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Prikaz statusa signala	LED žuta
Dodatne funkcije	Smanjenje struje zadržavanja
Oznaka linije	s nosačem natpisa bez držača znaka
Vrsta montaže	s prolaznom rupom za vijak M2 s priborom
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Upravljačka strana
Električni priključak 1, vrsta priključka	kabel Utikač
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno pod kutom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101 M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104 otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3 4
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Stranica Field uređaja
Električni priključak 2, vrsta priključka	2x utičnica 2x kabel
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno pod kutom rotirajući

Svojstvo	Vrijednost
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Shema spajanja ZB, samorezni vijak Shema spajanja ZC, samorezni vijak Plug pattern ZC, metric screw Dijagram povezivanja H Tip dijagrama povezivanja A prema EN 175301-803 Shema spajanja oblik B prema EN 175301-803 Plug pattern type B to industry standard, 11 mm Shema spajanja oblik C prema EN 175301-803 Oblik spoja C prema industrijskom standardu 9,4 mm M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101 M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104 otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	2 3 4 5
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	0.5 A...4 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Duljina kabela 1	0.3 m...30 m
Duljina kabela 2	0.3 m...30 m
Kvaliteta upravljanja	Suitable for energy chains/robot applications
Nazivni presjek vodiča	0.14 mm ² 0.25 mm ²
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
Napomena o temperaturi okoline	-10 - 40 °C kada se pričvršćuje pomoću prolazne rupe
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS bez halogena bez estera fosforne kiseline
Stupanj onečišćenja	3
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	Siva
Materijal za kućište	PA PC TPE-U (PUR)
Boja kućišta	crno