

# léptető motor EMMS-ST-28-L-SB

Cikkszám: 1451383

★ Sztenderd termék program

[hajtómű nélkül, fékkel.](#)

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	0 - 85 %
A következő szabványnak felel meg:	IEC 60034
Szigetelés védelmi osztály	B
Melegedési osztály EN 60034-1 szerint	B
Méretezési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Védettség	IP65
Elektromos csatlakoztatástechnika	Csatlakozó
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Engedély	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Névleges üzemi feszültség, DC	48 V
Motor tartási nyomatéka	0.09 Nm
Max.fordulatszám	6,000 1/min
Léptetési szög teljes lépésnél	1.8 deg
Léptető szög túrése	±5 %
Névleges áram, motor	1.4 A
Feszültség állandó, fázis	6 mVmin
Tekercs ellenállás, fázis	2.3 Ohm
Tekercs induktivitás, fázis	1.4 mH
Tehetlenségi nyomaték, rotor	0.018 kgcm <sup>2</sup>
Teljes hajtómű tehetlenségi nyomaték	0.025 kgcm <sup>2</sup>
Gyártmány súlya	356 g
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	7 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	20 N
Fék tartási nyomatéka	0.2 Nm
Üzemi feszültség, DC, fékhez	24 V
Teljesítmény felvétel, fék	8 W
Tehetlenségi nyomaték, fék	0.007 kgcm <sup>2</sup>