

# csavarzat NPCK-C-D-G18-K8

Cikkszám: 1490383

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4.9 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Egyenes alak
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.2 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 174 psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 85 °C Water vapour: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Water (liquid, free of ice) Water vapour
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Note on temperature of medium	Water vapour: max. 120°C
Védettség	IP69K
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 120 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletre	The NPCK can be used from -40 to 60 °C when using suitable tubing and observing the maximum operating pressure of the tube.
Névleges meghúzási nyomaték	6.5 Nm
Note on the nominal tightening torque	4 Nm +/-10% for NPCK to MPA-C
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 10 %
Gyártmány súlya	13.4 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	8 mm külső átmérőjű csőhöz
Material of union nut	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material of threaded plug	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material sealing ring	PEEK