


# fojtó-visszacsapó szelep GRLZ-1/8-B

Cikkszám: 151188

FESTO

Táplevegő fojtáshoz, lengő csatlakozással.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Táplevegő-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Beállító elem	Hornyolt csavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	340 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	260 ... 420 l/min
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0.3 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	615 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	470 ... 760 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	6 Nm
Gyártmány súlya	28 g
Material of threaded plug	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Sárgaréz
Material swivel fitting	Horgany présöntvény