


csatlakozó MSSD-EB

Cikkszám: 151687

★ Sztenderd termék program

mágnestekercsekhez és szelepekhez, csatlakozó kép DIN EN 175 301, Bauform C szerint.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	mágnesszelepre, M2,5 központi csavarral
Kábelkimenet	Ferde
Kábelkimenetre vonatkozó információ	90° rotatable
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	11 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú aljzat derékszögű aljzat Plug pattern type C to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 szerint DIN EN 61984 szerint négyzetes konstrukció, MSEB négyzetes konstrukció, MSN2
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
2-es elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 300 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	6 A
Áramerhelhetőség	6 A
Lökőfeszültség-szilárdság	4 kV
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Kábel csavarzat	Pg7
Kábel átmérő	6 ... 8 mm
Megengedett kábelátmérő	7,5 mm
Vezeték névleges keresztmetszet	≤ 0.75 mm ²
Csatlakozó keresztmetszet	0.75 mm ²
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-45 ... 90 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Szennyeződés foka	3
Material housing	Műanyag
Ház színe	fekete
Material seals	NBR