

# Jedinka pogona kuglaste slavine VZBM-A-1"-RP-25-F-3L-B2-PB40

Broj artikla: 8070270

FESTO

Brass, with single-acting actuator DFPD 3/2-way, nominal width 1",  
PN25, thread EN 10226-1.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost   |
|-------------------------------------|--|
| Konstruktivna struktura             | 3-smjerna kuglasta slavina<br>Zakretni pogon   |
| Način aktiviranja                   | pneumatski   |
| Položaj ugradnje                    | proizvoljno  |
| Vrsta pričvršćenja                  | Ugradnja vodova  |
| Priključak procesnog ventila        | Rp1  |
| Indikacija sklopnog položaja        | Smjer proreza = smjer protoka  |
| Nazivni promjer DN                  | 25   |
| Pogonski tlak                       | 5,5 ... 8 bar  |
| Nazivni tlak armature               | 25   |
| Medij                               | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-::-]<br>Inertni plinovi<br>Voda - nema vodene pare<br>neutralne tekućine |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Rosište 10°C ispod temperature okoline, odnosno medija<br>Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)        |
| Temperatura medija                  | -20 ... 130 °C   |
| Temperatura okoline                 | -20 ... 80 °C  |
| Flow rate Kv type L                 | 70 m <sup>3</sup> /h   |
| Materijal - napomena                | RoHS sukladno  |
| PWIS conformity                     | VDMA24364 zone III   |
| Material housing                    | Mjed poniklana   |
| Broj materijala kućišta             | CW617N   |
| Material seals                      | HNBR<br>PTFE   |
| Material ball                       | Brass, chrome-plated   |
| Broj materijala kugle               | CW614N   |
| Material shaft                      | Mjed   |
| Broj materijala vratila             | CW614N   |
| Težina proizvoda                    | 3.461 g  |
| Klasa korozione otpornosti KBK      | 1 - niska otpornost na koroziju  |