


Kézi tolattyús szelep VBOH-32-G18

Cikkszám: 1558073

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2, bistabil
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Működtetés módja	kézi
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés becsavarozható
Normál névleges átfolyás	777 l/min
Névleges szélesség	5.7 mm
Üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Raszterméret	24 mm
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	hüvely-csúszka
Vezérlés módja	közvetlen
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...80 °C
Működtető erő	17 N
Terméksúly	17 g
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR