


Pneumatski ventil

VOGI-F100FS-T32H-M-F90

Broj artikla: 8141660

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Sub-base valve predupravljeni klipni dosjedni ventil
Način aktiviranja	pneumatski
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Funkcija ventila	4/2 monostabilan Fail Safe
Način funkcioniranja	dvoradno
Operating pressure MPa	0,33 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	3,3 ... 8 bar
Operating pressure	47,85 ... 116 psi
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Pneumatski priključak	Sub-base design, airing
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pogonski medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Temperatura medija	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Normalni nazivni protok	1.093 l/min
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material seals	EPDM NBR
Material screws	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material spring	Opružni čelik
Težina proizvoda	880 g
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju