


Beskontaktni prekidač SDBT-MSB-1L-ZU-K-2-LE

Broj artikla: 8150173

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Oblik | za T utor |
| Odgovara normi | EN 60947-5-2 |
| Dozvola | RCM Mark |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| KC mark | KC-EMV |
| Posebne karakteristike | postojano na ulje |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno Bez halogena Free of copper |
| Mjerna veličina | Pozicija |
| Princip mjerenja | magnetoootporno |
| Temperatura okoline | -10 ... 70 °C |
| Točnost ponavljanja | 0,2 mm |
| Uklonni izlaz | bekontaktno 2-žično |
| Funkcija sklopnog elementa | Uklonnik |
| Uklonno vrijeme | ≤ 2,5 ms |
| Isklonno vrijeme | ≤ 2,5 ms |
| Maks. uklonna frekvencija | 480 Hz |
| Maks. izlazna struja | 50 mA |
| Maks. uklonna snaga DC | 1,4 W |
| Pad napona | ≤ 2,65 V |
| Otpornost na kratki spoj | ne |
| Otpornost na preopterećenje | ne postoji |
| Pogonski napon dimenzioniranja DC | 24 V |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 28 V |
| Zaštita od zamjene polova | ne |
| Električni spoj 1, tip konektora | Kabel |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | otvoreni kraj |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 2 |
| Odlazni smjer, priključak | uzduž |
| Duljina kabla | 2 m |
| Svojstvo vodiča | Standard Suitable for energy chains |
| Material cable sheath | PUR |
| Material insulation | PP |
| Krajevi žila | Cut off bluntly |
| Vrsta pričvršćenja | vijčano pričvršćen može se uložiti odozgo u utor |
| Maks. pritezni moment | 0,3 Nm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 24 g |
| Material housing | PC |
| Material of union nut | visokolegirani čelik, nehrđajući |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|-------------------------|
| Indikacija stanja sklapanja | LED žuti |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -10 ... 70 °C |
| Mehanička zaštita | IP67 prema IEC 60529 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Klasa čistog prostora | ISO class 4 |