

# Uređaj za posluživanje

## CDPX-X-E2-W-5-EX2

Broj artikla: 8155219

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	148 mm
Dubina ugradnje	17 mm
Visina	105 mm
Duljina	34 mm
Maks. debljina prednje ploče	17 mm
Sat stvarnog vremena	da
Podržani SPS protokoli	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odstupanje, sat stvarnog vremena	<100 ppm at 25 °C
Broj boja	16 M
Pokaz	s osvijetljenjem pozadine
Vrsta pokaza	TFT boja
Svojstvo pokaza	Touchscreen
Veličina pokaza	5"
Rezervna baterija	Li-baterija, s mogućim punjenjem
Rezolucija zaslona	800x480 pixels
Električna primljena snaga	6 W
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-30 ... 80 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-20 ... 55 °C
Informacija o temperaturi okoline	For vertical mounting
Težina proizvoda	500 g
USB sučelje	da
Ethernet sučelje	RJ45 10/100 MBd
Vrsta pričvršćenja	VESA interface
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Softver programiranja	Designer Studio
CPU podaci	1 GB RAM