


Koračni motor EMMT-ST-57-M-RMB

Broj dijela: 8156178

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-15 °C...40 °C
Napomena o temperaturi okoline	do 80°C sa smanjenjem vrijednosti -2%/°C
Maksimalna visina ugradnje	4000 m
Napomena o maksimalnoj visini ugradnje	od 1.000 m samo sa smanjenjem od -1,0% na svakih 100 m
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	0 - 90 % ne kondenzirajući
Odgovara normi	IEC 60034
Toplinska klasa prema EN 60034-1	B
Maksimalna temperatura namota	130 °C
Dimenzionalna klasa prema EN 60034-1	S1
Praćenje temperature	Kopati. temp. motora putem BiSS-C
Dizajn motora prema EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Položaj montaže	po želji
Klasa zaštite	IP40
Napomena o stupnju zaštite	IP40 za osovinu motora bez radijalne brtve vratila IP65 za kućište motora uključujući tehnologiju spajanja
Kod sučelja Motor Out	57 A
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridni utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M17x0,75
Električni priključak 1, broj pinova / žica	12
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)

Svojstvo	Vrijednost
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Tijelo za izdavanje certifikata	UL E342973
Nazivni radni napon DC	48 V
Broj parova polova	50
Motor za držanje momenta	1120 Nm
Nazivni moment	830 Nm
Vrhunski zakretni moment	1100 Nm
Ocjenjena brzina	1000 1/min
Maks. broj okretaja	2600 1/min
Maksimalna mehanička brzina	8000 1/min
Kut koraka pri punom koraku	1.8 deg
Tolerancija kuta koraka	±5 %
Nazivna snaga motora	87 W
Kontinuirana struja mirovanja	6600 A
Motor nazivne struje	5400 A
Vršna struja	8 A
Motorna konstanta	152 Nm/A
Faza konstantnog napona	13100 mVmin
Faza otpora namota	170 Ohm
Faza induktivnosti namota po pojedinačnoj fazi (nije ulančano)	500 mH
Induktivnost serije namota Ld (faza)	700 mH
Poprečna induktivnost namota Lq (faza)	500 mH
Električna vremenska konstanta	2900 ms
Toplinska vremenska konstanta	27 min
Toplinska otpornost	1600 K/W
Mjerna priрубnica	200 x 200 x 15 mm, čelik
Ukupni izlazni moment inercije	0.33 kgcm ²
Težina proizvoda	1300 g
Dopušteno aksijalno opterećenje osovine	15 N
Dopušteno radijalno opterećenje osovine	75 N
Davač položaja rotora	Encoder absolut, multi turn
Oznaka proizvođača davača položaja rotora	KCD-BC33B-1617-U09C-JAQ-009
Apsolutno vidljivi okretaji kodera položaja rotora	65536
Sučelje davača položaja rotora	BiSS-C
Princip mjerenja kodera položaja rotora	magnetski
Radni napon kodera položaja rotora DC	14 V
Raspon radnog napona enkodera položaja rotora DC	4750 V...15000 V
Sinusni / kosinusni periodi kodera položaja rotora po okretaju	2
Vrijednosti položaja enkodera položaja rotora po okretaju	131072
Rezolucija kodera položaja rotora	17 bit
Mjerenje kuta točnosti sustava kodera položaja rotora	-310 arcsec...310 arcsec
Zakretni moment kočnice	1740 Nm
Radni napon istosmjerne kočnice	24 V
Potrošnja snage kočnice	380 A 9 W
Otpor kočionog svitka	63800 Ohm
Induktivna kočnica svitka	107 mH
Vrijeme odvajanja kočnice	32 ms
Vrijeme zatvaranja kočnice	97 ms
DC kašnjenje odziva kočnice	11 ms
Maksimalna brzina kočnice u praznom hodu	8000 1/min

Svojstvo	Vrijednost
Najveći rad trenja po procesu kočenja	6000 J
Broj zaustavljanja u slučaju nužde po satu	1
Moment inercije kočne mase	0.024 kgcm ²
Prebacivanje ciklusa zadržavanja kočnice	10 milijuna pokretanja u praznom hodu (bez rada trenja!)
MTTF, podkomponenta	20 godina, davač položaja rotora