

szervomotor EMMS-AS-55-MK-LS-RR

Cikkszám: 1569794

FESTO

hajtás nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
A következő szabványnak felel meg:	IEC 60034
Szigetelés védelmi osztály	F
Méretezési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Hőmérséklet felügyelet	PTC ellenállás
Védettség	IP54
Tengely konstrukció	Siklóretesz
	DIN 6885 A 3 x 3 x 14
Elektromos csatlakoztatástechnika	Csatlakozó
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Engedély	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Névleges üzemi feszültség, DC	360 V
Névleges feszültség, DC	360 V
Tekercs kapcsolási fajta	Belső csillag
Number of pole pairs	4
Nyugalmi állapot forgató nyomaték	0.97 Nm
Névleges forgató nyomaték	0.67 Nm
Forgató nyomaték csúcs	2.7 Nm
Névleges fordulatszám	6,600 1/min
Max.fordulatszám	7,330 1/min
Motor névleges teljesítménye	461 W
Névleges áram, motor	1.19 A
Csúcsáram	5 A
Motor állandó	0.558 Nm/A
Feszültség állandó, fázis-fázis	34.73 mVmin
Fázis-fázis tekercs ellenállás	14.7 Ohm
Fázis-fázis tekercs induktivitás	13.8 mH
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	0.22 kgcm ²
Gyártmány súlya	1,500 g
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	75 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	150 N
Forgórész helyzetérzékelő	Rezolver
Forgó pozíció enkóder interfész	SIN/COS analóg jel
Forgó pozíció enkóder mérési elv	induktív
MTTF, alkomponens	80 év, rotorhelyzet-jeladó
MTTFd, alkomponens	160 év, rotorhelyzet-jeladó