

Nasadna prirubnica DARF-Q13-25-1

Broj dijela: 8163624

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	25
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Adapter za rotacijski pogon
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-C1-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija:Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe.Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojsnicama
Klasa čiste sobe	Klasa 9 prema ISO 14644-1
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalni moment savijanja	10 Nm
Maksimalno statičko aksijalno opterećenje	450 N
Težina proizvoda	94 g
Vrsta montaže	s prolaznom rupom i centrirnom čahurom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal prirubnice	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijal rukava	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni vijci	Čelik, obložen