


# Servo motor EMMT-AS-40-S-LS-R2S

Broj dijela: 8171412

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-40 °C...40 °C
Napomena o temperaturi okoline	do 80°C sa smanjenjem vrijednosti -2%/°C
Maksimalna visina ugradnje	4000 m
Napomena o maksimalnoj visini ugradnje	od 1.000 m samo sa smanjenjem od -1,0% na svakih 100 m
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
Relativna vlažnost	0 - 90 %
Odgovara normi	IEC 60034
Toplinska klasa prema EN 60034-1	F
Maksimalna temperatura namota	155 °C
Dimenzionalna klasa prema EN 60034-1	S1
Praćenje temperature	Digitalni prijenos temperature motora putem EnDat 2.2
Dizajn motora prema EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Položaj montaže	po želji
Klasa zaštite	IP40
Napomena o stupnju zaštite	IP40 za osovinu motora bez radijalne brtve vratila IP65 za osovinu motora s radijalnim brtvenim prstenom vratila IP67 za kućište motora uključujući tehnologiju spajanja
Koncentričnost, koaksijalnost, aksijalno otpuštanje prema DIN SPEC 42955	N
Balansiranje kvalitete	G 2,5
Zakretni moment zupčanika	<1,0% vršnog okretnog momenta
Vijek trajanja ležajeva pod nominalnim uvjetima	20000 h
Kod sučelja Motor Out	40P
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridni utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M23x1
Električni priključak 1, broj pinova / žica	15
Stupanj onečišćenja	2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji

Svojstvo	Vrijednost
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
Tijelo za izdavanje certifikata	UL E342973
Nazivni radni napon DC	325 V
Tip prebacivanja namota	Zvijezda unutra
Broj parova polova	5
Zakretni moment mirovanja	0.24 Nm
Nazivni moment	0.21 Nm
Vrhunski zakretni moment	0.83 Nm
Ocjenjena brzina	7000 1/min
Maks. broj okretaja	15600 1/min
Maksimalna mehanička brzina	15000 1/min
Kutno ubrzanje	100000 rad/s <sup>2</sup>
Nazivna snaga motora	154 W
Kontinuirana struja mirovanja	1.3 A
Motor nazivne struje	1.2 A
Vršna struja	5.4 A
Motorna konstanta	0.175 Nm/A
Konstantni moment mirovanja	0.24 Nm/A
Konstantni napon faza-faza	14.6 mVmin
Otpor namota između faze	13.1 Ohm
Induktivnost namota faza-faza	13.9 mH
Induktivnost serije namota Ld (faza)	5.3 mH
Poprečna induktivnost namota Lq (faza)	6.9 mH
Električna vremenska konstanta	1.06 ms
Toplinska vremenska konstanta	4.6 min
Toplinska otpornost	1.58 K/W
Mjerna prirubnica	200 x 200 x 15 mm, čelik
Ukupni izlazni moment inercije	0.039 kgcm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	500 g
Dopušteno aksijalno opterećenje osovine	30 N
Dopušteno radijalno opterećenje osovine	150 N
Davač položaja rotora	Encoder absolut, single turn
Oznaka proizvođača davača položaja rotora	ECI 1119
Apsolutno vidljivi okretaji koda položaja rotora	1
Sučelje davača položaja rotora	EnDat 22
Princip mjerenja koda položaja rotora	Induktivni
Radni napon koda položaja rotora DC	5 V
Raspon radnog napona enkodera položaja rotora DC	3.6 V...14 V
Vrijednosti položaja enkodera položaja rotora po okretaju	262144
Rezolucija koda položaja rotora	19 bit
Mjerenje kuta točnosti sustava koda položaja rotora	-120 arcsec...120 arcsec
MTTF, podkomponenta	190 godina, senzor položaja rotora