

Manifold sub-base VABX-A-P-EL-E12-MS3-SHUH

Broj dijela: 8188449

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni broj zavojnica ventila	32
Dimenzije Š x D x V	45 mm x 104.3 mm x 53.3 mm
Napomena o radnom naponu	Potrebni su SELV / PELV izvori napajanja Obratite pažnju na pad napona
Odobrenje	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMC
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	5 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Maksimalni moment zatezanja za zidnu montažu	6 Nm
Težina proizvoda	131.1 g
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Stezaljka kaveza
Utičnica za kabel	ravno
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	For 15 mm cartridge
Pneumatski priključak 5	For 15 mm cartridge
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	PA ojačan
Materijalni pokrov	PA ojačan
Materijalne brtve	NBR
Materijal rukava	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni klip	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal matica	visokolegirani nehrđajući čelik