

# szervomotor EMMS-AS-40-SK-LS-SR

Cikkszám: 1578611

FESTO

hajtás nélkül.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
A következő szabványnak felel meg:	IEC 60034
Szigetelés védelmi osztály	F
Méretezési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Hőmérséklet felügyelet	PTC ellenállás
Védettség	IP54
Tengely konstrukció	Siklóretesz
Elektromos csatlakoztatástechnika	DIN 6885 A 2 x 2 x 10
Anyag megjegyzés	Csatlakozó
KBK korrózióállósági osztály	RoHS konform
Engedély	2 - mérsékelt korróziós károsodás
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	RCM Mark c UL us - Recognized (OL) EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Névleges üzemi feszültség, DC	360 V
Névleges feszültség, DC	360 V
Tekercs kapcsolási fajta	Belső csillag
Number of pole pairs	4
Nyugalmi állapot forgató nyomaték	0.16 Nm
Névleges forgató nyomaték	0.14 Nm
Forgató nyomaték csúcs	0.5 Nm
Névleges fordulatszám	9,000 1/min
Max.fordulatszám	23,040 1/min
Motor névleges teljesítménye	135 W
Névleges áram, motor	0.83 A
Csúcsáram	3.3 A
Motor állandó	0.172 Nm/A
Feszültség állandó, fázis-fázis	11 mVmin
Fázis-fázis tekercs ellenállás	20.5 Ohm
Fázis-fázis tekercs induktivitás	5.18 mH
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	0.027 kgcm <sup>2</sup>
Gyártmány súlya	550 g
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	12 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	78 N
Forgórész helyzetérzékelő	Rezolver
Forgó pozíció enkóder interfész	SIN/COS analóg jel
Forgó pozíció enkóder mérési elv	induktív
MTTF, alkomponens	80 év, rotorhelyzet-jeladó
MTTFd, alkomponens	160 év, rotorhelyzet-jeladó