

# Ploča za ulančavanje VABX-A-P-EL-E12-MC-SHUH

Broj artikla: 8188452  
Novo

FESTO

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	32
Dimenzije Š x D x V	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Uputa za pogonski napon	SELV/PELV fixed power supplies required Note voltage drop
Nazivna struja	8 A
Dozvola	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment, zidna montaža	6 Nm
Težina proizvoda	122,2 g
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Opružna stezaljka
Presjek priključka	0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Izlaz kabela	Ravno
Duljina kabela	10 m
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	für Cartridge 15 mm
Pneumatski priključak 5	für Cartridge 15 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	PA ojačan
Material cover	PA ojačan
Material seals	NBR
Material sleeve	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material clip	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material nut	visokolegirani čelik, nehrđajući