

Amortizer DYSD-Q13-8-8-Y1F-Y9

Broj dijela: 8199041

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	8
Hod	8 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	0.5 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline	1 s
Način rada	potiskujući jednoradni
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Prikladno za proizvodnju baterija prema Festo internoj definiciji u razini ozbiljnosti F1A s ograničenjima u pogledu upotrebe Cu/Zn/Ni
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Duljina prigušenja	8 mm
Maksimalna sila udarca	420 N
Maksimalni moment zatezanja	5 Nm
Maksimalna potrošnja energije po taktu	4.8 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	11520 J
Obnavljanje snage	9 N
Min. sila umetanja	30 N
Težina proizvoda	41.5 g
Područje mase	38.4 kg
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	visokolegirani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal matica	visokolegirani čelik