


# csatlakozó kábel SIM-M8-3WD-5-PU

Cikkszám: 159423

FESTO

érzékelőkhöz és közelítéskapcsolókhöz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 61076-2-104 EN 61984
Elektromos csatlakozás	3-sarkú / 3-eres Derékszögű aljzat / nyitott vég M8x1 / -
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 60 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 60 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1.5 kV
Kábelhossz	5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Vezeték vizsgálati feltételek	Hajlításállóság Festo szabvány szerint Vizsgálati feltételek külön kérésre Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm
Kábel átmérő	3.8 mm
Kábelszerkezet	3x0,25
Vezeték névleges keresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup>
Színkód, érszíjtelés	kék barna fekete
Védettség	IP65 IP68
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform Halogénmentes Foszfor-savésztertelmentes
Szennyeződéskód	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PU)
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	TPE-U(PU)
Ház színe	fekete
Material of union nut	Nikkelezett réz
Material seals	NBR
Material electrical contact	Sárgaréz, aranyozott
Material insulation	PP