


# Precíziós fojtószelep GRPO-70-PK-3

Cikkszám: 10803

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fojtó-funkció
1. pneumatikus csatlakozás	PK-3
2. pneumatikus csatlakozó	PK-3
Működtetés módja	kézi
Beállítóelem	Forgatógomb skálával
Rögzítés módja	Előlapí rögzítés
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	40.7 l/min
Üzemi nyomás	0 bar...8 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás 2 és 1 között	0 bar...0.5 bar
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban 0,1-0 MPa (1-0 bar, 14,5-0 psi)	19 l/min
Normál térfogatáram a fojtás irányában 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	60 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [5:4:3] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III

Jellemző	Érték
Közeghőmérséklet	-10 °C...50 °C
Terméksúly	48 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR PVC
Tartó alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
PK csatlakozók alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet Sárgaréz
Csavarok alapanyaga	Acél