


Fordító-emelő modul EHMB-32-100

Cikkszám: 1098558

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Meghajtó fogaskerék Ø	12 mm
Munkalöklet	0 mm...100 mm
Méret	32
Forgatási szög	végtelen
Fogasszíf-osztás	5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtóműtípus	Fogasszíjas hajtás
Szerkezeti felépítés	Elektromechanikus fordító-emelő modul fogasszíjjal
Hajtásáttétel	3:1
Max. hajtott fordulatszám	300 1/min
Max. bemeneti sebesség	900 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. hajtónyomaték	6.7 Nm
Max. Fx előtolóerő	750 N
Üresjárat hajtónyomaték	0.5 Nm
Terméksúly	6112 g
Hajtómű tengely alapanyaga	Acél
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hajtótengely alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Fogasszíf alapanyaga	Polikloroprén üvegszállal