


Fordító-emelő modul EHMB-20-200

Cikkszám: 1107097

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Meghajtó fogaskerék Ø	6 mm
Munkalöket	0 mm...200 mm
Méret	20
Forgatási szög	végtelen
Fogasszíf-osztás	2 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtóműtípus	Fogasszíjas hajtás
Szerkezeti felépítés	Elektromechanikus fordító-emelő modul fogasszíjjal
Hajtásáttétel	4,5:1
Max. hajtott fordulatszám	300 1/min
Max. bemeneti sebesség	1350 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. hajtónyomaték	0.7 Nm
Max. Fx előtolóerő	480 N
Üresjárat hajtónyomaték	0.07 Nm
Terméksúly	1851 g
Hajtómű tengely alapanyaga	Acél
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hajtótengely alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Fogasszíf alapanyaga	Polikloroprén üvegszállal