


# Fordító hajtómű DSM-T-32-270-CC-A-B

Cikkszám: 1145106

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Csillapítási szög	12 deg
Elfordulási szög beállítási tartomány	0 deg...246 deg
Elfordítási szög	0 deg...246 deg
Csillapítás	Lökéscsillapítók mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Finom beállítás	-3 deg
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Szárnylapát modul
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Max. elfordulási frekvencia 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	0.7 Hz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. axiális erő	75 N
Max. radiális erő	200 N
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	20 Nm
Megengedett tehetetlenségi nyomaték	0.05 kgm <sup>2</sup>
Terméksúly	2075 g
Rögzítés módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hajtótengely alapanyaga	Acél nikkelezett
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet