


Hárompontos megfogó

HGD-50-A

Cikkszám: 161838

FESTO

automatikus központosítás, belső- és külső megfogóként alkalmazható, érintésmentes helyzetérzékeléshez



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Löket megfogó pofánként	6 mm
Max.kicserélési pontosság	0.2 mm
Ismétlési pontosság, megfogó	≤ 0.04 mm
Megfogó ujjak száma	3
Működési mód	kettősműködésű
Megfogó funkció	3 pontos
Konstrukciós felépítés	Kar
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Teljes megfogó erő 6 bar-nál, nyit	970 N
Teljes megfogó erő 6 bar-nál, zár	880 N
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Max.működési frekvencia, megfogó	4 Hz
Min.nyitási idő 6 bar-nál	10 ms
Min.zárási idő 6 bar-nál	10 ms
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Megfogó erő megfogó ujjanként 6 bar-nál, nyitó	323 N
Megfogó erő megfogó ujjanként 6 bar-nál, záró	293 N
Max.erő a megfogó pofán, Fz, dinamikus	17.3 N
Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus	173 N
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, dinamikus	0.047 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus	4.7 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, My, dinamikus	0.081 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus	8.1 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, dinamikus	0.053 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus	5.3 Nm
Gyártmány súlya	985 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, zárósapka	POM
Anyag információ, ház	Alumínium nikkelezett
Anyag információ, megfogó pofák	Szerszámacél nikkelezett