

Talpas felerősítés CRHBN-20/25X1

Cikkszám: 161867

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | 20/25 |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására | A több mint 1% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkörtáblák, vezetékcsatlakozók és a mágneskezek |
| Terméksúly | 94 g |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Felfogás alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Anyacsavar alapanyaga | erősen ötvözött acél |