

pillanat-csatlakozó

QSS-12-20

Cikkszám: 130792

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	11 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktó	Bulkhead
Csomagolási egység	20
Konstruktós felépítés	Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz a www.festo.com oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Gyártmány súlya	52 g
Felfogási mód	External hexagon A/F 27
Pneumatikus csatlakozás 1	12 mm külső átmérőjű csőhöz
Pneumatikus csatlakozás 2	12 mm külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	kék
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium, eloxált
Material release ring	POM
Material nut	Nikkelezett réz
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes