

fogasszíjas hajtómű ELGA-TB-RF-80-

Cikkszám: 1371246

FESTO

görgős vezetéssel



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függnnek.

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Hajtó tengely hatásos átmérője | 39.79 mm |
| Munkalöklet | 50 ... 7,000 mm |
| Méret | 80 |
| Fogasszíz osztás | 5 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Vezeték | Görgős vezetékek |
| Konstruktív felépítés | Elektromechanikus lineáris hajtómű fogasszíjjal |
| Motorfajta | Szervomotor |
| Max. gyorsulás | 50 m/s ² |
| Max.sebesség | 10 m/s |
| Ismétlési pontosság | ±0,08 mm |
| Ciklusidő | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Max. Fx előtoló erő | 600 N |
| Előtolási állandó | 125 mm/U |
| Kenési időköz, távolságtól függően | 10,000 km |
| Material of profile | Anodised wrought aluminium alloy |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material cover tape | rozsdamentes acél szalag |
| Material drive cover | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material of guide | Acél |
| Material pulleys | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material slide | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material toothed belt clamping piece | Nemesacél öntvény |
| Material toothed belt | polikloroprén üvegszállal és nylon bevonattal Polyurethane with steel cord and nylon covering Polyurethane with steel cord |