


Leágazó modul PMBL-90-HP3

Cikkszám: 1401366

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | 90 |
| DN névleges szélesség | 36 |
| Sorozat | L |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Szerkezeti felépítés | Leágazó modul |
| Üzemi nyomás | 0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | a brit előírásoknak megfelelő nyomástartó berendezésekhez |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Csapághőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Élelmiszerekkel használható | Lásd a bővebb anyaginformációt |
| Közeghőmérséklet | 5 °C...60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 5 °C...60 °C |
| Terméksúly | 2000 g |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítések alapanyaga | NBR |
| Ház alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet |