


Stop henger STA-20-15-P-A-R

Cikkszám: 164883

FESTO

görgővel.

Ezt a terméket folyékony halmazállapotú környezetben nem szabad alkalmazni. Egyszerűen átalakítható kettősműködésű hengerré.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	15 mm
Dugattyú átmérő	20 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	egyszeres működtetésű húzó
Konstrukciós felépítés	Dugattyúrúd görgővel
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	lelapolt dugattyúrúd
Üzemi nyomás	1.5 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Lökőerő	170 N
Megengedett keresztirányú erő kapcsolási műveletnél	150 N
Felfogási mód	választható/egyéb átmenő furattal belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, fedél	Alumínium
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ: görgő	Acél