

# Mágnesszelep VZWD-L-M22C-M-N18-20-V-1P4-15

Cikkszám: 1491866

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	közvetlen vezérlésű üléses szelep
Működtetés módja	elektromos
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Armatúra csatlakozó	1/8 NPT
Elektromos csatlakozó	A forma Csatlakozó az EN 175301-803 szabvány szerint négyszög forma
Névleges szélesség	2 mm
Szelepfunkció	2/2, zárt, monostabil
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlásirány	nem reverzibilis
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok Ásványi olaj Víz semleges folyadékok további átfolyóközégek kérése
Névleges nyomás, PN armatúra	50
Nyomáskülönbség	0 MPa 0 bar 0 psi
Tekercsparaméterek	24 V DC: 6,8 W
Szigetelési osztály	H
Megengedett feszültségingadozások	+/- 10%
Bekapcsolási időtartam	100%
Visszaállítás módja	mechanikus rugó

Jellemző	Érték
Vezérlés módja	közvetlen
Közegnyomás	0 MPa...1.5 MPa 0 bar...15 bar 0 psi...217.5 psi
Max. viszkozitás	22 mm <sup>2</sup> /s
Közeghőmérséklet	-10 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...35 °C
EN 12266-1 szerinti szivárgási arány	A
Kv átfolyás	0.13 m <sup>3</sup> /h
Normál névleges átfolyás	140 l/min
Bekapcsolási idő	25 ms
Kikapcsolási idő	10 ms
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	Sárgaréz
Ház anyagszáma	CW614N
Tömítések alapanyaga	FPM
Terméksúly	300 g
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség