

gömbcsap

VZBA-11/4"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T

Cikkszám: 1686696

FESTO

2/2-way, flange hole pattern F0405, welded end.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Hegesztett végek/hegesztett végek
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Karima furatkép	F04 F05
Belső átmérő	32 mm
NA névleges méret	32
Szelep funkció	2/2
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Működtető nyomaték	24 Nm
A következő szabványon alapul:	DIN 3202-S13 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Nemesgázok Víz - vízgőz nem semleges folyadékok további közegek külön kérésre
Közeg hőmérséklet	-10 ... 200 °C
Kv átáramlás	105 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: ház	1.4408
Material seals	PTFE PTFE-erősített
Material ball	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: golyó	1.4408
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	1,850 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás